




80161773



IP20



Poussoir sensoriel 1 postes, Porte-étiquette, acier inoxydable mat,laqué

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur

Montage encastré

Conditions d'utilisation

Température de service

-5 - 45 °C

Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données)

20 mA

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance

Oui

Dimensions

Hauteur

55,10 mm

Largeur

70,90 mm

Profondeur

14,35 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation

2

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED

Oui

Matières

Couleur

Acier inoxydable

Code RAL

9022

Matière

Acier inoxydable
Thermoplastique

Finition de la surface

Mat

Ecran

Avec écran d'affichage

No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage

Oui

Textes

Function

Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions
automatiques déjà déclenchées

Protection

Avec protection de démontage

Température

Sonde de température intégrée avec émission des valeurs de
mesure via l'objet

Capteur de température intégré pour un fonctionnement en
tant que poste auxiliaire de régulateur

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui