



80161773



IP20



**Drukknop opzetmod. 1-v met tekstv. berker K edelstaal**

**Technische karakteristieken**

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

**Elektrische Stroom**

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 20 mA

**Funcities**

Met kamerthermostaat Ja

**Afmetingen**

Hoogte 55,10 mm

Breedte 70,90 mm

Diepte 14,35 mm

**Uitrusting**

Aantal bedieningspunten 2

**Bediening en signalisatie**

Met led-indicatie Ja

**Materiaal**

Kleur RVS

RAL-kleur 9022

Materiaal RVS  
Thermoplast

Afwerking oppervlakte Mat

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Ja

**Scherm**

Met display Nee

**Teksten**

Functie Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde  
automatische functies

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Temperatuur Geïntegreerde temperatuurvoeler met uitsuren van de  
meetwaarde via object  
Geïntegreerde temperatuursensor voor gebruik als  
regelaaruitbreidingseenheid

**Duurzaamheid**

REACH conform Ja

RoHS conform Ja