



80161773



IP20



Sensore a tasti singolo KNX - Serie K.5 acciaio inox

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati 20 mA

Funzioni

Con termostato per ambienti Sì

Serie

Altezza 55,10 mm
Larghezza 70,90 mm
Profondità 14,35 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento 2

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED Sì

Materiali

Colore Acciaio inox
Codice RAL 9022
Materiale Acciaio inox
Materiale termoplastico
finitura superficiale Opaco

Accessori

Con campo per l'etichetta Sì

Schermo

Con display No

Testo

Funzione Funzione di interruzione manuale delle funzioni automatiche già attivate
Protezione Con protezione antismontaggio
Temperatura Sensore termico integrato con uscita dei valori di misura tramite oggetto
Sonda termica integrata da utilizzare come derivazione di regolazione

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì
Conformità ROHS Sì