




80161773



IP20



Β.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 2 ΕΝΤΟΛΩΝ Κ.5 INOX

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση

Χωνευτή τοποθέτηση

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας

-5 - 45 °C

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus κατά τη μεταφορά δεδομένων

20 mA

Λειτουργίες

Με θερμοστάτη

Ναι

Διαστάσεις

Ύψος

55,10 mm

Πλάτος

70,90 mm

Βάθος

14,35 mm

Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων

2

Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED

Ναι

Υλικά

Χρώμα

Ανοξείδωτο ατσάλι

Κωδικός RAL

9022

Υλικό

Ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμοπλαστικό

Φινίρισμα επιφάνειας

Ματ

Οθόνη

Με οθόνη

Όχι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής

Ναι

Κείμενο

Λειτουργία

Λειτουργία για χειροκίνητη διακοπή των
αυτόματων λειτουργιών που έχουν ήδη
ενεργοποιηθεί

Ασφάλεια

Με προστασία αποσυναρμολόγησης

Θερμοκρασία

Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας με
έξοδο των τιμών μέτρησης μέσω αντικειμένου
Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας για
λειτουργία ως μονάδα επέκτασης ανιχνευτή

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC

Ναι

Συμμόρφωση RoHS

Ναι