




80161780



IP20



KNXPoussoir sensoriel 1 postes à encastrer, Porte-étiquette

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur

Montage encastré

Conditions d'utilisation

Température de service

-5 - 45 °C

Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données)

20 mA

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance

No

Dimensions

Hauteur

55,30 mm

Largeur

55,80 mm

Profondeur

13,85 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation

2

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED

Oui

Matières

Couleur

Blanc

Code RAL

1013

Matière

Thermoplastique

Finition de la surface

Brillant

Ecran

Avec écran d'affichage

No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage

Oui

Textes

Function

Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées

Protection

Avec protection de démontage

Température

Sonde de température intégrée avec émission des valeurs de mesure via l'objet

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui