



80161780



IP20



**Teclado 1 f, S/B, blanco / blanco polar**

**Características técnicas**

**Instalación, montaje**

Montaje en Empotrado

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

**Corriente eléctrica**

Consumo de corriente de bus (transferencia de datos) 20 mA

**Funciones**

Con termostato de ambiente No

**Dimensiones**

Altura 55,30 mm

Anchura 55,80 mm

Profundidad 13,85 mm

**Equipo**

Número de puntos de activación 2

**Controles e indicadores**

Con indicador LED Sí

**Materiales**

Colour Blanco

Código RAL 1013

Material Termoplástico

Acabado de la superficie Brillante

**Pantalla**

Con visualizador No

**Accesorios**

Tiene espacio de etiquetado Sí

**Texto**

Función Función para interrupción manual de funciones automáticas posteriormente a un disparo

Protección Con protección para evitar el desmontaje

Temperatura Sensor de temperatura integrado con salida de los valores medidos mediante objeto

**Sostenibilidad**

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí