




80161780



IP20



Tlačítko 1-násobné, KNX - S.1/B.x, krémová/bílá

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

Elektrický proud

Příkon sběrnice, přenos dat 20 mA

Funkce

S prostorovým termostatem Ne

Rozměry

Výška 55,30 mm
Šířka 55,80 mm
Hloubka 13,85 mm

Vybavení

Počet ovládacích bodů 2

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED Ano

Materiál

Barva Bílá
Kód RAL 1013
Materiál Termoplast
Povrchová úprava Lesklý

Příslušenství

Popisové pole Ano

Obrazovka

S displejem Ne

Texty

Funkce Funkce pro ruční přerušení již spuštěných automatických funkcí
Ochrana S ochranou proti demontáži
Teplota Integrovaný snímač teploty s výstupem naměřených hodnot prostřednictvím objektu

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano
V souladu se směrnicí RoHS Ano