



80143329



IP20



Drukknop opzetmod. 3-v met tekstv. berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 20 mA

Funcities

Met ruimtethermostaat Ja

Afmetingen

Hoogte 58,70 mm

Breedte 58,70 mm

Diepte 33,70 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten 6

Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Materiaal Thermoplast

Afwerking oppervlakte Softfinish

Toebehoren

Heeft tekstveld Ja

Scherf

Met display Nee

Teksten

Functie Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Temperatuur Geïntegreerde temperatuurvoeler met uitsuren van de meetwaarde via object

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja