



80141321



IP20



Sensore a tasti singolo con LED RGB, sonda temp. e portaetich. KNX - Q.1/Q.3 alu

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati 20 mA

Funzioni

Con termostato per ambienti Sì

Serie

Altezza 58,70 mm

Larghezza 58,70 mm

Profondità 33,70 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento 2

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED Sì

Materiali

Colore Alluminio

Codice RAL 9006

Materiale Materiale termoplastico

finitura superficiale Vellutato

Accessori

Con campo per l'etichetta Sì

Schermo

Con display No

Testo

Funzione Funzione di interruzione manuale delle funzioni automatiche già attivate

Protezione Con protezione antimontaggio

Temperatura Sensore termico integrato con uscita dei valori di misura tramite oggetto

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì