



80141321



IP20



Β.ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΝΧ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση

Χωνευτή τοποθέτηση

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας

-5 - 45 °C

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus κατά τη μεταφορά δεδομένων

20 mA

Λειτουργίες

Με θερμοστάτη

Ναι

Διαστάσεις

Ύψος

58,70 mm

Πλάτος

58,70 mm

Βάθος

33,70 mm

Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων

2

Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED

Ναι

Υλικά

Χρώμα

Αλουμίνιο

Κωδικός RAL

9006

Υλικό

Θερμοπλαστικό

Φινίρισμα επιφάνειας

Ματ

Οθόνη

Με οθόνη

Όχι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής

Ναι

Κείμενο

Λειτουργία

Λειτουργία για χειροκίνητη διακοπή των αυτόματων λειτουργιών που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί

Ασφάλεια

Με προστασία αποσυναρμολόγησης

Θερμοκρασία

Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας με έξοδο των τιμών μέτρησης μέσω αντικειμένου

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC

Ναι

Συμμόρφωση RoHS

Ναι