



TXM620D



### Attuatore KNX 20 uscite 16A 230V configurazione in easy e ETS 10M

#### Caratteristiche tecniche

##### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS easy
---------------------------------------	-------------

##### Connettività

Con sistema bus KNX	Si
Con sistema bus radio KNX	No

##### Serie

Altezza	90 mm
Numero di unità in larghezza	10

##### Corrente

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

##### Materiali

Colore	Grigio chiaro
--------	---------------

##### Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale	Si
Radiofrequenza bidirezionale	No

##### Corrente

Consumo di corrente del bus durante l'inattività	3 mA
--	------

##### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Potenza

Potenza d'uscita	2300 W
Lampada a incandescenza/alogenata da 230 V	2300 W

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tensione di alimentazione del sistema	30 V DC tramite bus
Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

##### Connessione

Sezione conduttore rigido	0.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile	0.5 - 4 mm <sup>2</sup>

##### Testo

Funzione	Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle Con funzione parasole
Tipo di connessione	Con morsetti a vite

##### Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----