



TXM620D



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 20 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 10 ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ EASY 16A C LOAD

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης	ETS easy
---------------------------------------	-------------

Συνδεσιμότητα

Με σύστημα bus KNX	Ναι
Με ασύρματο σύστημα KNX	Όχι

Διαστάσεις

Ύψος	90 mm
Αριθμός μονάδων πλάτους	10

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
------------------	------

Υλικά

Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
-------	--------------

Εξοπλισμός

Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα	Όχι
Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή	Ναι

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus σε κατάσταση αδράνειας	3 mA
------------------------------------------------	------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Ισχύς

Ισχύς εξόδου	2300 W
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου	2300 W

Τάση

Ονομαστική τάση λειτουργίας U _e	230 - 230 V
Τροφοδοσία τάσης συστήματος	30 V DC μέσω bus
Τάση λειτουργίας μέσω bus	21 - 32 V

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού	0.5 - 6 mm ²
Εύκαμπτος αγωγός διατομής	0.5 - 4 mm ²

Κείμενο

Λειτουργία	Με λειτουργίες ασφαλείας π.χ. για άνεμο, βροχή, συναγερμό Με θέσης των περιόδων και των ελασμάτων Με λειτουργία ηλιοπροστασίας
Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----