



80163780



IP20



**KNXPoussoir sensoriel 3 postes à encastrer, Porte-étiquettes**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur Montage encastré

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5 - 45 °C

**Courant électrique**

Courant absorbé bus (transfert de données) 20 mA

**Fonctions**

Avec thermostat d'ambiance No

**Dimensions**

Hauteur 55,30 mm  
 Largeur 55,80 mm  
 Profondeur 13,85 mm

**Equipement**

Nombre de points d'exploitation 6

**Commandes et indicateurs**

Avec affichage LED Oui

**Matières**

Couleur Blanc  
 Code RAL 1013  
 Matière Thermoplastique  
 Finition de la surface Brillant

**Ecran**

Avec écran d'affichage No

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Oui

**Textes**

Function Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées  
 Protection Avec protection de démontage  
 Température Sonde de température intégrée avec émission des valeurs de mesure via l'objet

**Durabilité**

Conformité REACH Oui  
 Conforme à la directive RoHS Oui