




80144329



KNX Poussoir sensoriel 4 postes à encastrer, Porte-étiquettes, velours

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données)	20 mA
--	-------

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance	Oui
----------------------------	-----

Dimensions

Hauteur	58,70 mm
Largeur	58,70 mm
Profondeur	33,70 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation	8
---------------------------------	---

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

Matières

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Matière	Thermoplastique
Finition de la surface	Velours

Ecran

Avec écran d'affichage	No
------------------------	----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Oui
------------------------------------	-----

Textes

Function	Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées
Protection	Avec protection de démontage
Température	Sonde de température intégrée avec émission des valeurs de mesure via l'objet

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui