



80144329



IP20



**Tryckknapp 8 knappar, Q.x, KNX, LED indikering, Vit**

**Tekniska egenskaper**

**Installation, montering**

Montering Infälld montering

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur -5 - 45 °C

**Elektrisk ström**

Strömförbrukning buss (dataöverföring) 20 mA

**Funktioner**

Med temperaturgivare Ja

**Dimensioner**

Höjd 58,70 mm

Bredd 58,70 mm

Djup 33,70 mm

**Urustning**

Antal manöverpunkter 8

**Kontroller och indikatorer**

Med LED-indikering Ja

**Material**

Färg Vit

RAL-kod 9010

Material Termoplast

Ytbehandling Sammet

**Tillbehör**

Har märksfält Ja

**Skärm**

Med display Nej

**Text**

Funktion Funktion för att manuellt avbryta redan påbörjade automatiska funktioner

Avsäkring Med demonteringsskydd

Temperatur Integrerad temperatursensor med utgång för uppmätta värden via objekt

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja