



80144329



IP20



## Tryckknapp 8 knappar, Q.x, KNX, LED indikering, Vit

### Tekniska egenskaper

#### Installation, montering

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Montering | Infälld montering |
|-----------|-------------------|

#### Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 45 °C |
|------------------|------------|

#### Elektrisk ström

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Strömförbrukning buss (dataöverföring) | 20 mA |
|----------------------------------------|-------|

#### Funktioner

|                      |    |
|----------------------|----|
| Med temperaturgivare | Ja |
|----------------------|----|

#### Dimensioner

|       |          |
|-------|----------|
| Höjd  | 58,70 mm |
| Bredd | 58,70 mm |
| Djup  | 33,70 mm |

#### Utrustning

|                      |   |
|----------------------|---|
| Antal manöverpunkter | 8 |
|----------------------|---|

#### Kontroller och indikatorer

|                    |    |
|--------------------|----|
| Med LED-indikering | Ja |
|--------------------|----|

#### Material

|              |            |
|--------------|------------|
| Färg         | Vit        |
| RAL-kod      | 9010       |
| Material     | Termoplast |
| Ytbehandling | Sammet     |

#### Tillbehör

|               |    |
|---------------|----|
| Har märksfält | Ja |
|---------------|----|

#### Skärm

|             |     |
|-------------|-----|
| Med display | Nej |
|-------------|-----|

#### Text

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Funktion   | Funktion för att manuellt avbryta redan påbörjade automatiska funktioner |
| Avsäkring  | Med demonteringsskydd                                                    |
| Temperatur | Integrerad temperatursensor med utgång för uppmätta värden via objekt    |

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |