



TYA610B



**Aktor izlazni/aktor za žaluzine 10/5-struki, 10A, KNX**

**Tehničke karakteristike**

**Postavke**

Podržani način konfiguracije ETS

**Povezivost**

Sa bus sistemom KNX Da

Sa bus sistemom KNX radio Ne

**Dimenzije**

Dimenzije 90 x 105 mm

Visina 90 mm

Širina 105 mm

Broj jedinica širine 6

**Električna struja**

Nazivna struja 10 A

**Materijali**

Boja Svijetlo siva

**Oprema**

Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekionalna Ne

Sa mogućnošću ručnog isklopa Da

**Električna struja**

Potrošnja bus struje tokom praznog hoda 8 mA

**Frekvencija**

Frekvencija 50 - 60 Hz

**Snaga**

Žarulja sa žarnom niti 230 V 1200 - 1200 W

Izlazna snaga 1200 W

Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V 1200 W

**Napon**

Nazivni radni napon Ue 230 - 230 V

Napon napajanja sistema 30 V DC preko busa

Radni napon preko busa 21 - 32 V

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa IP20

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura -5 - 45 °C

**Veza**

Presjek krutog provodnika 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Presjek fleksibilnog vodiča 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Tekst**

Funkcija Sa sigurnosnim funkcijama, npr. za vjetar, kišu, alarm  
Sa funkcijom pozicioniranja za položaj žaluzina i lamela  
Sa funkcijom sjene

Vrsta veze Sa quickconnect ubodnim klemama

**Održivost**

Usklađeno sa RoHS Da