



TYA610B



## Spínaný žaluziový výstup KNX, 10-nás., 10A

### Technické vlastnosti

#### Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS
-----------------------------	-----

#### Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX	Ano
Se sběrnicevým systémem KNX RF	Ne

#### Rozměry

Rozměry	90 x 105 mm
Výška	90 mm
Šířka	105 mm
Počet jednotek šířky	6

#### Elektrický proud

Jmenovitý proud	10 A
-----------------	------

#### Materiál

Barva	Světle šedá
-------	-------------

#### Vybavení

Obousměrné rádiové frekvence	Ne
Se spínačem pro ruční přepínání	Ano

#### Elektrický proud

Spotřeba proudu sběrnice v klidovém stavu	8 mA
---	------

#### Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Výkon

Napájení žárovky 230 V	1200 - 1200 W
Výstupní výkon	1200 W
Žárovková a halogenová svítidla 230 V	1200 W

#### Napětí

Provozní napětí AC	230 - 230 V
Systémové napětí	30 V DC přes sběrnici
Provozní napětí nad sběrnici	21 - 32 V

#### Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

#### Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

#### Připojení

Průřez plného vodiče	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Průřez flexibilního vodiče	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

#### Texty

Funkce	S bezpečnostními funkcemi např. pro vítr, déšť, alarm S funkcí polohování pro nastavení žaluzií a lamel S funkcí protisluneční ochrany
Typ připojení	Se zásuvnými svorkami QuickConnect

#### Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----