



TYA610B



**ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 10 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 5 ΡΟΛΩΝ 10Α**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Ρυθμίσεις**

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS

**Συνδεσιμότητα**

Με σύστημα bus KNX Ναι

Με ασύρματο σύστημα KNX Όχι

**Διαστάσεις**

Διαστάσεις 90 x 105 mm

Ύψος 90 mm

Πλάτος 105 mm

Αριθμός μονάδων πλάτους 6

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

**Υλικά**

Χρώμα Ανοιχτό γκρι

**Εξοπλισμός**

Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα Όχι

Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή Ναι

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Κατανάλωση ρεύματος bus σε κατάσταση αδράνειας 8 mA

**Συχνότητα**

Συχνότητα 50 - 60 Hz

**Ισχύς**

Ισχύς λαμπτήρα πυρακτώσεως 230 V 1200 - 1200 W

Ισχύς εξόδου 1200 W

Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου 1200 W

**Τάση**

Ονομαστική τάση λειτουργίας  $U_e$  230 - 230 V

Τροφοδοσία τάσης συστήματος 30 V DC μέσω bus

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21 - 32 V

**Ασφάλεια**

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

**Σύνδεση**

Διατομή άκαμπτου αγωγού 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Κείμενο**

Λειτουργία Με λειτουργίες ασφαλείας π.χ. για άνεμο, βροχή, συναγερμό  
Με θέσης των περσίδων και των ελασμάτων  
Με λειτουργία ηλιοπροστασίας

Είδος σύνδεσης Με plug-inaκροδέκτες quickconnect

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS Ναι