



80143321



IP20



Sensore a tasti triplo con LED RGB, sonda temp. e portaetich. KNX - Q.1/Q.3 alu

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su

Montaggio a incasso

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio

-5 - 45 °C

Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati

20 mA

Funzioni

Con termostato per ambienti

Si

Serie

Altezza

58,70 mm

Larghezza

58,70 mm

Profondità

33,70 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento

6

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED

Si

Materiali

Colore

Alluminio

Codice RAL

9006

Materiale

Materiale termoplastico

finitura superficiale

Vellutato

Acessori

Con campo per l'etichetta

Si

Schermo

Con display

No

Testo

Funzione

Funzione di interruzione manuale delle funzioni automatiche già attivate

Protezione

Con protezione antimontaggio

Temperatura

Sensore termico integrato con uscita dei valori di misura tramite oggetto

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free

Si

Conformità ROHS

Si