



80143321



IP20



Drukknop opzetmod. 3-v met tekstv. berker Q.1/Q.3/Q.7 alulook

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op

Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur

-5 - 45 °C

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)

20 mA

Funcities

Met ruimtethermostaat

Ja

Afmetingen

Hoogte

58,70 mm

Breedte

58,70 mm

Diepte

33,70 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten

6

Bediening en signalering

Met led-indicatie

Ja

Materiaal

Kleur

Aluminium

RAL-code

9006

Materiaal

Thermoplast

Afwerking oppervlakte

Softfinish

Toebehoren

Heeft tekstveld

Ja

Scherf

Met display

Nee

Teksten

Functie

Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies

Beveiliging

Met demontagebeveiliging

Temperatuur

Geïntegreerde temperatuurvoeler met uitsuren van de meetwaarde via object

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij

Ja

RoHS conform

Ja