




80143321



Β.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 6 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus κατά τη μεταφορά δεδομένων 20 mA

Λειτουργίες

Με θερμοστάτη Ναι

Διαστάσεις

Ύψος 58,70 mm
Πλάτος 58,70 mm
Βάθος 33,70 mm

Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων 6

Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED Ναι

Υλικά

Χρώμα Αλουμίνιο
Κωδικός RAL 9006
Υλικό Θερμοπλαστικό
Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Οθόνη

Με οθόνη Όχι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Ναι

Κείμενο

Λειτουργία λειτουργία για χειροκίνητη διακοπή των αυτόματων λειτουργιών που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί

Ασφάλεια Με προστασία αποσυναρμολόγησης
Θερμοκρασία Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας με έξοδο των τιμών μέτρησης μέσω αντικειμένου

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι
Συμμόρφωση RoHS Ναι