



EGN400



Interrupteur horaire 4 voies multi-fonctions Bluetooth

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 - 230 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	2300 W
---	--------

Éclairage

Charge max. avec tubes fluorescent en série	1000 W
Charge maximale de lampe fluorescente compensée en parallèle	400 VA

Fonctions

Réserve de marche en années	10 y
Avec synchronisation réseau	Oui
Avec synchronisation quartz	Oui
Nombre de canaux de fonctions	4

Equipement

Précision de marche par jour	0,25 s
Avec programme d'impulsion	Oui
Nombre de canaux	4

Raccordement

Type de contacts	1x inverseur
------------------	--------------

Réglages

Programme journalier	Oui
Programme hebdomadaire	Oui
Programme annuel	Oui

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - +45 °C
------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.2 - 2.5 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	0.2 - 4 mm ²

Textes

Type de raccordement	Avec borne à vis
----------------------	------------------

Dimensions

Hauteur	90 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	61,60 mm

Principaux attributs électriques

Intervalle minimum entre 2 périodes de commutation	1 min
--	-------

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----