



EGN400



Programmaklok digitaal, multifunctioneel, 4x wisselcontact, Bluetooth

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	230 - 230 V
Nominale spanning Ue	230 - 230 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Gloeï- en halogeenlamp 230 V	2300 W
------------------------------	--------

Verlichting

Max. belasting fluorescentielamp in serie	1000 W
Maximale belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)	400 VA

Functies

Gangreserve in jaren	10 y
Met netwerksynchronisatie	Ja
Met kwartssynchronisatie	Ja
Aantal functiekanalen	4

Samenstelling

Gangnauwkeurigheid per dag	0,25 s
Met impulsprogramma	Ja
Aantal kanalen	4

Aansluiting

Soort contact	1x wissel
---------------	-----------

Instellingen

Dagprogramma	Ja
Weekprogramma	Ja
Jaarprogramma	Ja

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +45 °C
---------------------	-------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.2 - 2.5 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.2 - 4 mm ²

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklem
---------------	-----------------

Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	72 mm
Diepte	61,60 mm

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Minimuminterval tussen 2 schakeltijden	1 min
--	-------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----