



TXA628C



KNX e/s Sterowniki żaluzjowe/roletowe, 8-krotny, 230 V AC

Właściwości techniczne

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS easy
--------------------------------	-------------

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Nie
---------------------------------	-----

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

Materiały

Kolor	Jasnoszary
-------	------------

Sprzęt

Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego	Tak
--	-----

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	6 A
Maksymalny prąd łączeniowy	6 A

Napięcie

Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V
-----------------------------	-----------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.75 - 2.5 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.75 - 2.5 mm ²

Pojemność

Liczba modułów	6
----------------	---

Dodatkowe informacje

Funkcja	Z funkcjami zabezpieczającymi, np. dla alarmu wiatru, deszczu Z funkcją pozycjonowania położenia rolety i pozycji lameli Z funkcją osłony przeciwsłonecznej
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi quickconnect
Rodzaj pracy	Tryb pracy można ustawić dla rolety/markizy

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----