



TXA628C



## KNX jaloezie-actor 8-voudig, 230 V AC

### Technische eigenschappen

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

#### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

#### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

#### Samenstelling

Met schakelaar voor handbediening	Ja
-----------------------------------	----

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	6 A
Max. schakelstroom	6 A

#### Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

#### Capaciteit

Aantal modules	6
----------------	---

#### Teksten

Functie	Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm Met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellenstand Met zonweringsfunctie
Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen
Modus	Bedrijfsstand voor jaloezie of zonwering instelbaar

#### Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----