



TXA628C



**Aktor za roletne/žaluzine, 8-struki, 230V, KNX easy, REG**

**Tehničke karakteristike**

**Postavke**

Podržani način konfiguracije	ETS easy
------------------------------	-------------

**Povezivost**

Sa bus sistemom KNX radio	Ne
---------------------------	----

**Instalacija, montaža**

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

**Materijali**

Boja	Svijetlo siva
------	---------------

**Oprema**

Sa mogućnošću ručnog isklopa	Da
------------------------------	----

**Električna struja**

Nazivna struja	6 A
Maks. struja uklapanja/isklapanja	6 A

**Napon**

Radni napon preko busa	21 - 32 V
------------------------	-----------

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

**Veza**

Presjek fleksibilnog vodiča	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Presjek krutog provodnika	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

**Kapacitet**

Broj modula	6
-------------	---

**Tekst**

Funkcija	Sa sigurnosnim funkcijama, npr. za vjetar, kišu, alarm Sa funkcijom pozicioniranja za položaj žaluzina i lamela Sa funkcijom sjene
Vrsta veze	Sa quickconnect ubodnim klemama
Način rada	Moguće je postaviti način rada za žaluzine/tende

**Održivost**

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----