



TXA628C



Žaluziový / roletový modul , 8 násobný - 6A, 230V, KNX easy

Technické vlastnosti

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS easy
-----------------------------	-------------

Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX RF	Ne
--------------------------------	----

Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------

Materiál

Barva	Světle šedá
-------	-------------

Vybavení

Se spínačem pro ruční přepínání	Ano
---------------------------------	-----

Elektrický proud

Jmenovitý proud	6 A
Max. spínací proud	6 A

Napětí

Provozní napětí nad sběrnici	21 - 32 V
------------------------------	-----------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	0.75 - 2.5 mm ²
Průřez plného vodiče	0.75 - 2.5 mm ²

Kapacita

Počet modulů	6
--------------	---

Texty

Funkce	S bezpečnostními funkcemi např. pro vítr, déšť, alarm S funkcí polohování pro nastavení žaluzií a lamel S funkcí protisluneční ochrany
Typ připojení	Se zásuvnými svorkami QuickConnect
Provozní režim	Provozní režim nastavitelný pro rolety nebo markýzy

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----