



TXA628C



## Persiennaktor easyKNX 8-kanal 230V

### Tekniska egenskaper

#### Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS easy
------------------------------	-------------

#### Anslutning

Med bussystem KNX radio	Nej
-------------------------	-----

#### Installation, montering

Montering	DIN-skena
-----------	-----------

#### Material

Färg	Ljusgrå
------	---------

#### Utrustning

Med brytare för manuell omkoppling	Ja
------------------------------------	----

#### Elektrisk ström

Märkström	6 A
Max. omkopplingsström	6 A

#### Spänning

Driftspänning över buss	21 - 32 V
-------------------------	-----------

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
------------------	------------

#### Anslutning

Area flexibel ledare	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

#### Kapacitet

Antal moduler	6
---------------	---

#### Text

Funktion	Med säkerhetsfunktion, t.ex. för vind, regn, larm Med positioneringsfunktion för jalusi- och lamellposition Med solskyddsfunktion
Anslutningstyp	Med quickconnect snabbanslutningar
Driftläge	Driftläge kan ställas in för persienn eller markis

#### Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----