



80142326



IP20



**KNX Poussoir sensoriel 2 postes à encastrer, Porte-étiquettes, velours,**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur Montage encastré

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5 - 45 °C

**Courant électrique**

Courant absorbé bus (transfert de données) 20 mA

**Fonctions**

Avec thermostat d'ambiance Oui

**Dimensions**

Hauteur 58,70 mm

Largeur 58,70 mm

Profondeur 33,70 mm

**Équipement**

Nombre de points d'exploitation 4

**Commandes et indicateurs**

Avec affichage LED Oui

**Matières**

Couleur Anthracite

Code RAL 7021

Matière Thermoplastique

Finition de la surface Velours

**Ecran**

Avec écran d'affichage No

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Oui

**Textes**

Function Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées

Protection Avec protection de démontage

Température Sonde de température intégrée avec émission des valeurs de mesure via l'objet

**Durabilité**

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui