



80142326



**KNX Poussoir sensoriel 2 postes à encastrer, Porte-étiquettes, velours,**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

**Courant électrique**

Courant absorbé bus (transfert de données)	20 mA
--	-------

**Fonctions**

Avec thermostat d'ambiance	Oui
----------------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	58,70 mm
Largeur	58,70 mm
Profondeur	33,70 mm

**Equipement**

Nombre de points d'exploitation	4
---------------------------------	---

**Commandes et indicateurs**

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

**Matières**

Couleur	Anthracite
Code RAL	7021
Matière	Thermoplastique
Finition de la surface	Velours

**Ecran**

Avec écran d'affichage	No
------------------------	----

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Oui
------------------------------------	-----

**Textes**

Function	Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées
Protection	Avec protection de démontage
Température	Sonde de température intégrée avec émission des valeurs de mesure via l'objet

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui