



80142326



IP20



## Drukknop opzetmod. 2-v met tekstv. berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 20 mA

#### Funcities

Met ruimtethermostaat Ja

#### Afmetingen

Hoogte 58,70 mm

Breedte 58,70 mm

Diepte 33,70 mm

#### Samenstelling

Aantal bedieningspunten 4

#### Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

#### Materiaal

Kleur Antraciet

RAL-code 7021

Materiaal Thermoplast

Afwerking oppervlakte Softfinish

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Ja

#### Scherf

Met display Nee

#### Teksten

Functie Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Temperatuur Geïntegreerde temperatuurvoeler met uitsuren van de meetwaarde via object

#### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja