



80161774



IP20



Drukknop opzetmod. 1-v met tekstv. berker K aluminium

Technische karakteristieken

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Elektrische Stroom

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 20 mA

Funcities

Met kamerthermostaat Ja

Afmetingen

Hoogte 55,10 mm
Breedte 70,90 mm
Diepte 14,35 mm

Uitrusting

Aantal bedieningspunten 2

Bediening en signalisatie

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur Aluminium
RAL-kleur 9006
Materiaal Thermoplast
Afwerking oppervlakte Mat

Toebehoren

Heeft tekstveld Ja

Scherf

Met display Nee

Teksten

Functie Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies
Beveiliging Met demontagebeveiliging
Temperatuur Geïntegreerde temperatuurvoeler met uitschakelen van de meetwaarde via object
Geïntegreerde temperatuursensor voor gebruik als regelaaruitbreidingseenheid

Duurzaamheid

REACH conform Ja
RoHS conform Ja