



TXA606D



**Aktor izlazni/aktor za žaluzine 6/3-struki, 16A, C-opterećenje, KNX easy**

**Tehničke karakteristike**

**Postavke**

Podržani način konfiguracije	ETS easy
------------------------------	-------------

**Povezivost**

Sa bus sistemom KNX	Da
Sa bus sistemom KNX radio	Ne

**Dimenzije**

Visina	90 mm
Broj jedinica širine	4

**Električna struja**

Nazivna struja	16 A
----------------	------

**Materijali**

Boja	Siva
------	------

**Oprema**

Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekionalna	Ne
Sa mogućnošću ručnog isklopa	Da

**Električna struja**

Potrošnja bus struje tokom praznog hoda	3 mA
---	------

**Frekvencija**

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

**Snaga**

Izlazna snaga	2300 W
Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V	2300 W

**Napon**

Nazivni radni napon Ue	230 - 230 V
Napon napajanja sistema	30 V DC preko busa
Radni napon preko busa	21 - 32 V

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

**Veza**

Presjek krutog provodnika	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Presjek fleksibilnog vodiča	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

**Tekst**

Funkcija	Sa sigurnosnim funkcijama, npr. za vjetar, kišu, alarm Sa funkcijom pozicioniranja za položaj žaluzina i lamela Sa funkcijom sjene
Vrsta veze	Sa quickconnect ubodnim klemama

**Održivost**

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----