



TXA606D



**Spínací reléový modul, 6/3násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy**

**Technické vlastnosti**

**Nastavení**

Podporovaný režim nastavení	ETS easy
-----------------------------	-------------

**Konektivita**

Se sběrnicevým systémem KNX	Ano
Se sběrnicevým systémem KNX RF	Ne

**Rozměry**

Výška	90 mm
Počet jednotek šířky	4

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

**Materiál**

Barva	Šedá
-------	------

**Vybavení**

Obousměrné rádiové frekvence	Ne
Se spínačem pro ruční přepínání	Ano

**Elektrický proud**

Spotřeba proudu sběrnice v klidovém stavu	3 mA
---	------

**Frekvence**

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Výkon**

Výstupní výkon	2300 W
Žárovková a halogenová svítidla 230 V	2300 W

**Napětí**

Provozní napětí AC	230 - 230 V
Systémové napětí	30 V DC přes sběrnici
Provozní napětí nad sběrnici	21 - 32 V

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

**Připojení**

Průřez plného vodiče	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Průřez flexibilního vodiče	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

**Texty**

Funkce	S bezpečnostními funkcemi např. pro vítr, déšť, alarm S funkcí polohování pro nastavení žaluzií a lamel S funkcí protisluneční ochrany
Typ připojení	Se zásuvnými svorkami QuickConnect

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----