



TJA470



IK04

IP20

Domovea expert

Caractéristiques techniques

Equipement

Serveur web Oui

Tension

Tension de service 24 - 24 V

Tension de service par bus 21 - 32 V

Type de tension d'alimentation DC

Connectivité

Type d'interface Bus / passerelle Media Interfaces multiples

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Equipement

Nombre de canaux 1

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

Dimensions

Largeur en modules 6

Textes

Codage Gestion de 4 profils configurables

Fonction Connexion locale et à distance du poste extérieur avec des terminaux IP, comme par exemple un smartphone et une tablette

Marquage Porte-étiquette de grande taille

Connecteurs / Douilles Avec 2 prises USB type A

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui