



TJA470



IK04

IP20

domovea expert

Características técnicas

Equipo

Servidor web	Sí
--------------	----

Tensión

Tensión de empleo	24 - 24 V
Tensión de servicio del BUS	21 - 32 V
Tipo de alimentación de tensión	CC

Conectividad

Tipo de sistema de bus de interfaz/pasarela de medios	Interfaz múltiple
---	-------------------

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Equipo

Número de canales	1
-------------------	---

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

Controles e indicadores

Con indicador LED	Sí
-------------------	----

Dimensiones

Número de unidades en ancho	6
-----------------------------	---

Texto

Codificación	Gestión de 4 perfiles de usuario configurables
Etiqueta	Portaetiqueta grande
Función	Conexión local y remota de la estación de puerta con dispositivos finales IP, como teléfonos inteligentes, tablets y PC
Jacks de conexión	Con 2 tomas USB tipo A
Tipo de conexión	Con bornes de conexión QuickConnect

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----