



TJA470



**IK04**

**IP20**

**Modulo server expert Domovea compatibile KNX Secure 6M**

**Caratteristiche tecniche**

**Equipaggiamento**

Web server Sì

**Condizioni di impiego**

Tensione d'esercizio 24 - 24 V

Tensione d'esercizio tramite cavo bus 21 - 32 V

Tipo di tensione di alimentazione DC; c.c.; corrente continua

**Connettività**

Tipo di interfaccia sistema bus/gateway multimediale Interfaccia multipla

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

**Equipaggiamento**

Numero di canali 1

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

**Controlli e indicatori**

Con indicatore a LED Sì

**Serie**

Numero di unità in larghezza 6

**Testo**

Codifica Gestione di 4 profili utente configurabili

Etichettatura Campo di scrittura grosso

Funzione Collegamento locale e remoto della postazione esterna con dispositivi finali IP, come smartphone, tablet e PC

Connettori a jack Con 2 prese USB tipo A

Tipo di connessione Con terminali QuickConnect

**Sostenibilità**

Conformità ROHS Sì