




TJA470



IK04

IP20

Domovea expert met easy, IoT en Access Gate

Technische eigenschappen

Samenstelling

Webserver	Ja
-----------	----

Spanning

Bedrijfsspanning	24 - 24 V
Netspanning via bus	21 - 32 V
Type voeding	DC

Aansluitmogelijkheden

Type interface bussysteem/media gateway	Meervoudige interfaces
---	------------------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Samenstelling

Aantal kanalen	1
----------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Bediening en signalering

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	6
-------------------------	---

Teksten

Functie	Lokale en externe verbinding tussen het deurstation en IP-apparatuur, zoals smartphones, tablets en pc's
Tekst	Groot tekstveld
Versleuteling	Beheer van 4 configureerbare gebruikersprofielen
Aansluitstekers	Met 2 USB-aansluitingen type A
Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----