



TJA470



**IK04**

**IP20**

**Domovea expert met easy, IoT en Access Gate**

**Technische eigenschappen**

**Samenstelling**

Webserver	Ja
-----------	----

**Spanning**

Bedrijfsspanning	24 - 24 V
Netspanning via bus	21 - 32 V
Type voeding	DC

**Aansluitmogelijkheden**

Type interface bussysteem/media gateway	Meervoudige interfaces
---	------------------------

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

**Samenstelling**

Aantal kanalen	1
----------------	---

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

**Bediening en signalering**

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

**Afmetingen**

Aantal breedte-eenheden	6
-------------------------	---

**Teksten**

Functie	Lokale en externe verbinding tussen het deurstation en IP-apparatuur, zoals smartphones, tablets en pc's
Tekst	Groot tekstveld
Versleuteling	Beheer van 4 configureerbare gebruikersprofielen
Aansluitstekers	Met 2 USB-aansluitingen type A
Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----