




TJA470



IK04

IP20

Domovea expert

Características técnicas

Equipamento

Servidor web	Sim
--------------	-----

Tensão

Tensão de funcionamento	24 - 24 V
Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
Tipo de alimentação de tensão	CC (abreviatura)

Conetividade

Tipo de sistema de interface bus/gateway multimédia	Interface múltipla
---	--------------------

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Equipamento

Número de canais	1
------------------	---

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Controlos e indicadores

Com sinalizadores LED	Sim
-----------------------	-----

Dimensões

Número de unidades de largura	6
-------------------------------	---

Texto

Codificação	Gestão de 4 perfis de utilizador configuráveis
Etiqueta	Porta-etiqueta grande
Função	Ligação local e remota da estação de porta com dispositivos finais IP, como smartphones, tablets e computadores
Conectores e terminais	Com 2 tomadas USB tipo A
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe QuickConnect

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----