




TJA470



IK04

IP20

domovea expert server, KNX, REG

Tehničke karakteristike

Oprema

Web server	Da
------------	----

Napon

Radni napon	24 - 24 V
-------------	-----------

Radni napon preko busa	21 - 32 V
------------------------	-----------

Vrsta napajanja	DC
-----------------	----

Povezivost

Vrsta sučelja bus sistema/media gateway	Više sučelja/interfejsa
---	-------------------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Oprema

Broj kanala	1
-------------	---

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

Kontrole i indikatori

S LED indikacijom	Da
-------------------	----

Dimenzije

Broj jedinica širine	6
----------------------	---

Tekst

Funkcija	Lokalna i daljinska veza ulazne jedinice sa IP krajnjim uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti i računari
----------	--

Kodiranje	Upravljanje sa 4 korisnička profila koja se mogu konfigurirati
-----------	--

Označavanje	Veliko polje za označavanje
-------------	-----------------------------

Konektori / džekovi	Sa 2 USB utičnice tipa A
---------------------	--------------------------

Vrsta veze	Sa quickconnect ubodnim klemama
------------	---------------------------------