




TJA470



IK04

IP20

Appstyrning domovea 2 Expert KNX

Tekniska egenskaper

Utrustning

Web server	Ja
------------	----

Spänning

Driftspänning	24 - 24 V
Driftspänning över buss	21 - 32 V
Matarspänning	DC

Anslutning

Typ av gränssnitt bussystem/media gateway	Flera gränssnitt
---	------------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Utrustning

Antal kanaler	1
---------------	---

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
------------------	------------

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering	Ja
--------------------	----

Dimensioner

Antal breddenheter	6
--------------------	---

Text

Funktion	Lokal- och fjärranslutning av dörrstationen med IP-slutenheter som smartphone, surfplatta och dator
Kryptering	Hantering av 4 användarprofiler som kan konfigureras
Märkning	Stort märkfält
Anslutningar/uttag	Med 2 USB-uttag typ A
Anslutningstyp	Med quickconnect snabbanslutningar

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----