




80164780



IP20



**KNXPoussoir sensoriel 4 postes à encastrer, Porte-étiquettes**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur

Montage encastré

**Conditions d'utilisation**

Température de service

-5 - 45 °C

**Courant électrique**

Courant absorbé bus (transfert de données)

20 mA

**Fonctions**

Avec thermostat d'ambiance

No

**Dimensions**

Hauteur

55,30 mm

Largeur

55,80 mm

Profondeur

13,85 mm

**Equipement**

Nombre de points d'exploitation

8

**Commandes et indicateurs**

Avec affichage LED

Oui

**Matières**

Couleur

Blanc

Code RAL

1013

Matière

Thermoplastique

Finition de la surface

Brillant

**Ecran**

Avec écran d'affichage

No

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage

Oui

**Textes**

Function

Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées

Protection

Avec protection de démontage

Température

Sonde de température intégrée avec émission des valeurs de mesure via l'objet

**Durabilité**

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui