



80164780



IP20



Drukknop opzetmod. 4-v met tekstv. berker S/B wit/polarwit

Technische karakteristieken

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Elektrische Stroom

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 20 mA

Funcities

Met kamerthermostaat Nee

Afmetingen

Hoogte 55,30 mm

Breedte 55,80 mm

Diepte 13,85 mm

Uitrusting

Aantal bedieningspunten 8

Bediening en signalisatie

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur Wit

RAL-kleur 1013

Materiaal Thermoplast

Afwerking oppervlakte Glanzend

Toebehoren

Heeft tekstveld Ja

Scherm

Met display Nee

Teksten

Functie Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Temperatuur Geïntegreerde temperatuurvoeler met uitsuren van de meetwaarde via object

Duurzaamheid

REACH conform Ja

RoHS conform Ja