




80164780



IP20



Tlačítko 4-násobné, KNX - S.1/B.x, krémová/bílá

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Elektrický proud

Příkon sběrnice, přenos dat	20 mA
-----------------------------	-------

Funkce

S prostorovým termostatem	Ne
---------------------------	----

Rozměry

Výška	55,30 mm
Šířka	55,80 mm
Hloubka	13,85 mm

Vybavení

Počet ovládacích bodů	8
-----------------------	---

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED	Ano
------------------	-----

Materiál

Barva	Bílá
Kód RAL	1013
Materiál	Termoplast
Povrchová úprava	Lesklý

Příslušenství

Popisové pole	Ano
---------------	-----

Obrazovka

S displejem	Ne
-------------	----

Texty

Funkce	Funkce pro ruční přerušení již spuštěných automatických funkcí
Ochrana	S ochranou proti demontáži
Teplota	Integrovaný snímač teploty s výstupem naměřených hodnot prostřednictvím objektu

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano