


80141170



**Pulsador KNX BCU integrada, 1f, Q.x/K.x**

**Características técnicas**

**Instalación, montaje**

Montaje en Empotrado

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

**Corriente eléctrica**

Consumo de corriente de bus (transferencia de datos) 10 mA

**Funciones**

Con termostato de ambiente No

**Dimensiones**

Profundidad del montaje 31 mm  
 Profundidad de montaje cajas de empotrar 34 mm  
 Altura 71 mm  
 Anchura 71 mm  
 Profundidad 42 mm

**Equipo**

Número de puntos de activación 2

**Controles e indicadores**

Con indicador LED Sí

**Materiales**

Colour Gris claro  
 Código RAL 7035  
 Material Metal  
Plástico

**Pantalla**

Con visualizador No

**Accesorios**

Tiene espacio de etiquetado No

**Texto**

Función Función para interrupción manual de funciones  
automáticas posteriormente a un disparo  
 Protección Con protección para evitar el desmontaje  
 Temperatura Sensor de temperatura integrado con salida de los  
valores medidos mediante objeto

**Sostenibilidad**

Conforme RoHS Sí