


80141170



**Drukknopmodule 1-v, geïntegreerde busaankoppelaar, K/Q**

**Technische eigenschappen**

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

**Stroom / temperatuur**

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 10 mA

**Funcies**

Met ruimtethermostaat Nee

**Afmetingen**

Inbouwdiepte 31 mm  
 Inbouwdiepte inbouwdozen 34 mm  
 Hoogte 71 mm  
 Breedte 71 mm  
 Diepte 42 mm

**Samenstelling**

Aantal bedieningspunten 2

**Bediening en signalering**

Met led-indicatie Ja

**Materiaal**

Kleur Lichtgrijs  
 RAL-code 7035  
 Materiaal Metaal  
Kunststof

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Scherm**

Met display Nee

**Teksten**

Functie Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde  
automatische functies  
 Beveiliging Met demontagebeveiliging  
 Temperatuur Geïntegreerde temperatuurvoeler met uitsuren van de  
meetwaarde via object

**Duurzaamheid**

RoHS conform Ja