


80141170



**Β.ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΝΧ 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ/2 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.x/K.x ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Κατανάλωση ρεύματος bus κατά τη μεταφορά δεδομένων 10 mA

**Λειτουργίες**

Με θερμοστάτη Όχι

**Διαστάσεις**

Ενσωματωμένο βάθος 31 mm  
 Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 34 mm  
 Ύψος 71 mm  
 Πλάτος 71 mm  
 Βάθος 42 mm

**Εξοπλισμός**

Αριθμός δυαδικών εισόδων 2

**Έλεγχοι και ενδείξεις**

Με ένδειξη LED Ναι

**Υλικά**

Χρώμα Ανοιχτό γκρι  
 Κωδικός RAL 7035  
 Υλικό Μέταλλο  
 Πλαστικό

**Οθόνη**

Με οθόνη Όχι

**Παρελκόμενα**

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

**Κείμενο**

Λειτουργία λειτουργία για χειροκίνητη διακοπή των αυτόματων λειτουργιών που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί  
 Ασφάλεια Με προστασία αποσυναρμολόγησης  
 Θερμοκρασία Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας με έξοδο των τιμών μέτρησης μέσω αντικειμένου

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS Ναι