




TJA670



Domovea basic

Caractéristiques techniques

Equipement

Serveur web	Oui
-------------	-----

Tension

Tension de service	24 - 24 V
Tension de service par bus	21 - 32 V
Type de tension d'alimentation	DC

Connectivité

Type d'interface Bus / passerelle Media	Interfaces multiples
---	----------------------

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy
----------------------------------	-------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Equipement

Nombre de canaux	1
------------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

Dimensions

Largeur	105 mm
Dimensions	90 x 105 mm
Profondeur	65 mm
Largeur en modules	6

Raccordement

Type de connexion / prise	DRA (DIN-rail adapter)
---------------------------	------------------------

Textes

Codage	Gestion de 4 profils configurables
Marquage	Avec porte-étiquette
Tension	Tension d'alimentation via PoE ou 24 V CC
Mode d'installation	Pour installation dans le sous-ensemble
Connecteurs / Douilles	Avec 2 prises USB type B, compatible USB 2.0
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----